

Seriesvetsning

- Seriesvetsning är möjlig med svetsapparat LPT110 eller LPT830T Cubo. Eftersom svetstiden förblir den samma sparas mycket tid.
- Anslut första svetskabeln från apparaten till valfri kontakt på valfri svetsmuff. Använd en eller flera LPT110SE seriesvetskabel för att ansluta fler muffar i slingan. Slut sedan slingan genom att ansluta den andra svetskabeln till sista kontakten i serien enligt bild nedan.



- Det är möjligt att svetsa fler än två svetsmuffar eller integrerade rördelar samtidigt. På alla Rollmaplast delar (gäller dimension 110mm och mindre) finns en siffra mellan 1-10 instansad. Summan av delarna i serien får inte överstiga 10. På bilden ovan till höger visas en integrerad svetsvinkel 40mm med siffran 3 instansad. Det innebär att 3 vinklar kan svetsas samtidigt.